

在充气成型机的清洗·换色上是有效的！

在充气成型机中对聚乙烯进行清洗/换色时，推荐将赛璐洁NX-E稀释在聚乙烯中使用。可以制膜卷取。

- 稀释的比例适宜设定为NX-E/聚乙烯=2/1~1/1
- LLDPE, LDPE, HDPE中的任意一种都可以应对。
换色的终结节点一目了然。
- 颜色并不是一点点变淡，而是呈现条纹状逐渐掉色。
所以不用担心找不到清洗完结时点。
可以去除轻微碳化物。
- 可以去除逐渐被带出的黑点

LDPE (红色) 洗清中的样子



※若由于塑料薄膜的厚度不一导致难以成膜的情况下，请将口模的温度提高5°C~10°C。

※若不需要成膜的话，就不需要将赛璐洁与使用的树脂产品搅拌。